


Mini kreipiamoji su pneumatine pavara DGSL-N-10-30-PA

Gaminio numeris: 566260
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su pozicijos indikavimo galimybe, didelio tikslumo ir standumo riedėjimo kreipiančiosiomis, abiejose pusėse reguliuojamais elastiniais amortizatoriais be metalinių galinių atramų (P1).

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	30 mm
Reguliuojama galinės padėties sritis/ priekinė pusė	27,5 mm
Reguliuojama galinės padėties sritis/ užpakalinė pusė	20 mm
Stūmoklio diametras	12 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Jungas Stūmoklis Stūmoklio kotas Šliaužiklis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Maksimalus greitis	0,8 m/s
Kartojimo tikslumas	0,3 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,12 Nm
Dempferiavimo ilgis	1,3 mm
Maksimali jėga Fy	1.078 N
Maksimali jėga Fz	1.078 N
Maksimalus momentas Mx	15 Nm
Maksimalus momentas My	8 Nm
Maksimalus momentas Mz	8 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	51 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	68 N
Judanti masė	194 g
Produkto svoris	498 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiuryme
Pneumatinis pajungimas	M5 suitable for fitting with 10-32 UNF-2B
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	HNBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis