

Sujungimo kolektorius VABM-L1-10W-G18-4

Gaminio numeris: 566584

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---------------------------------------|
| Tinklelio matmuo | 10,5 mm |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 16 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimo H formos bėgelis | 1,5 Nm |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas | 0,45 Nm |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos | 3 Nm |
| Produkto svoris | 163 g |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | M5 |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |