


# Elektrinių prieigų padas VAVE-L1-1S2-LR

Gaminio numeris: 566720

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Papildomos funkcijos	Kibirkščių slopintuvas Laikymo srovės sumažėjimas
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	1,5 g
Elektrinis pajungimas	2- poliai Kištuko lizdas
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Gnybtas
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA