


# Elektrinių prieigų padas VAVE-L1-1L3-LR

Gaminio numeris: 566728

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Papildomos funkcijos	Kibirkščių slopintuvas Laikymo srovės sumažėjimas
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	17,5 g
Gnybto skerspjūvis	0,14 mm <sup>2</sup>
Elektrinis pajungimas	Paruošti laido galai
Kabelio ilgis	2,5 m
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Gnybtas
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA