


Matavimo modulis CPX-CMIX-M1-1

Gaminio numeris: 567417

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Matmenys B x L x H | 50 mm x 107 mm x 55 mm |
| Diagnoze | Channel and module-oriented diagnostics |
| Atsparumas trumpam jungimui | Taip |
| Įrenginio-specifinė diagnostika | Žemos įtampos modulis Žemos įtampos matavimo sistema per vietinį 7 segmentų vaizduoklį |
| Didžiausias modulių skaičius | 9 |
| Displėjus | Septynių segmentų monitorius |
| Būsenų indikavimas | LED geltona = PL(galingumas įjungtas) LED rot = klaida |
| Nominalus DC įtampos lygis | 18 ... 30 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Galios susilpnėjimo mažinimas | 10 ms |
| Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos | 80 mA |
| Leidimas | C-Tick |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 5 - 95 % nesikondensuojantis |
| Apsaugos klasė | IP65 pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 140 g |
| Ašių skaičius segmente | 1 |
| Ašių segmentų skaičius | 1 |
| Didžiausias linijos ilgis | 30 m |
| Valdymo sąsajos elektrinė jungtis | Kištuko lizdas M9 5-poliai |
| Valdymo sąsaja | Skaitmeninis CAN-Bus su Festo protokolu |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PA - sustiprintas |