


Plastikiniai vamzdeliai PEN-U

Gaminio numeris: 567448

FESTO

Praūome atkreipti dėmesį į mažiausią užsakomą kiekį.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	5/8
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 58 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-22 ... 140 °F
Pneumatinis pajungimas	5/8" išorinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	mėlynas rudas geltonas žalias bespalvis raudonas Juodas sidabrinis baltas
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE