

Plastikiniai vamzdeliai PUN-H-5/8-SW-150-CB

Gaminio numeris: 567960

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Išorinis diametras,coliais | 5/8 |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 0,288 Fuß |
| Min. lenkimo spindulys | 0,125 Fuß |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14,4 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Tinkama kontaktui su maisto produktais | pagal gamintojo deklaraciją |
| Aplinkos temperatūra | -31 ... 145 °F |
| Produkto svoris pagal ilgį | 1,38 oz/ft |
| Spalva | Juodas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie žarneles | TPE-U(PU) |