

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-H-1/4-BR-150-CB

Gaminio numeris: 567996

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	1/4
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,085 Fuß
Min. lenkimo spindulys	0,032 Fuß
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,23 oz/ft
Spalva	rudas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarneles	TPE-U(PU)