


Sujungimo kolektorius VABM-B6-E-N12-4-M1

Gaminio numeris: 568181

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	21 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Maksimalus užveržimo momentas, montavimo H formos bėgelis	1,5 Nm
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	5 Nm
Produkto svoris	690 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/2-14
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys