


# Elektromagnetinis skirstytuvas VUVB-L-M32C-AZD-T14-1C1

Gaminio numeris: 568288

FESTO

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvo dydis	20 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	500 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	7 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Valdymo slėgis	2 ... 8 bar
Išjungimo laikas	20 ms
Ijungimo laikas	20 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 1.5 W
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Saugojimo temperatūra	-20 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	2 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	3 Nm
Produkto svoris	180 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas pagal EN 175301-803 C forma
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas išmetimo portas 84	Be kanalo
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/4-18

Savybės	Reikšmė
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie pajungimo padą	PA - sustiprintas
Informacija apie sandariklius	FPM HNBR NBR
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie medžiaga, koto vijos	Aliuminio liejinys