


Mini kreipiamoji su pneumatine pavara DGSC-6-10-P-P

Gaminio numeris: 569792

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 mm
Stūmoklio diametras	6 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	Be
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,6 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 6 bar
Operating pressure	14,5 ... 87 psi
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	10 ... 50 °C
Maksimali jėga Fy	20 N
Maksimali jėga Fz	20 N
Maksimalus momentas Mx	0,3 Nm
Maksimalus momentas My	0,4 Nm
Maksimalus momentas Mz	0,4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	12,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	17 N
Judanti masė	17 g
Produkto svoris	52 g
Montavimo tipas	Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material of guide	aukštai legiruotas plienas
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis