

Plastikiniai vamzdeliai PEN-5/32-SW-150-CB

Gaminio numeris: 569881

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	5/32
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,065 Fuß
Min. lenkimo spindulys	0,032 Fuß
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-22 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,067 oz/ft
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarneles	PE