

Plastikiniai vamzdeliai PEN-3/16-BL-150-CB

Gaminio numeris: 569890

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	3/16
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,075 Fuß
Min. lenkimo spindulys	0,039 Fuß
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
Aplinkos temperatūra	-22 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,1 oz/ft
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarneles	PE