

# Plastikiniai vamzdeliai PEN-3/8-BL-150-CB

Gaminio numeris: 569893

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	3/8
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,131 ft
Min. lenkimo spindulys	0,088 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-22 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,376 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 3/8 "
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE