

Plastikiniai vamzdeliai PEN-1/2-BL-150-CB

Gaminio numeris: 569894

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	1/2
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,196 ft
Min. lenkimo spindulys	0,108 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-22 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,848 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 1/2"
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE