

Plastikiniai vamzdeliai PLN-1/4-SW-150-CB

Gaminio numeris: 569907

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	1/4
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,105 ft
Min. lenkimo spindulys	0,039 ft
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 203 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-22 ... 176 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,18 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 1/4 "
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE