

Plastikiniai vamzdeliai

PLN-3/16-BL-150-CB

Gaminio numeris: 569914

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	3/16
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,095 ft
Min. lenkimo spindulys	0,036 ft
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 203 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-22 ... 176 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,107 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	For push-in connector outside diameter 3/16"
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE