


Magistralės mazgas CTEU-DN

Gaminio numeris: 570039

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	DeviceNet
Matmenys B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Tinklelio matmuo	40 mm
Montavimo tipas	On electrical interface On electrical connection block
Produkto svoris	90 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas Unused connections sealed
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA PC
Produkto-specifinis LED displėjus	PS: Maitinimo įtampa elektronikai ir apkrovai X1: sistemos statusas Modulis I-Portas 1 X1: sistemos statusas Modulis I-Portas 2
Magistralės-specifinis LED displėjus	IO: įvesties ir išvesties būklė MNS: Tinklo būseną
Diagnoze	Communication error System diagnostics Minimali įtampa
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Pastaba dėl fieldbus sąsajos	Optional connection technology with accessories: Optional connection technology with accessories: micro style (plug connector/socket M12x1 A-coded, 5-pin, degree of protection IP65), open style (terminal strip, 5-pin, degree of protection IP20) Open Style (screw terminal, 5-pin, degree of protection IP20)
Feldbus jungtis	CAN-Bus
Feldbus interface, protocol	DeviceNet
Feldbus interface, type of connection	Kištukas
Feldbus interface, connection technology	Sub-D
Feldbus interface, number of pins/wires	9
Feldbus jungtis, galvaninis atskyrimas	Taip
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s

Savybės	Reikšmė
Maksimali adreso apimtis įėjimams	8 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	8 Byte
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe mode and idle response
Vidaus ciklo laikas	1 ms per 1 byte of user data
Parama konfigūruojant	EDS failas
Papildomos funkcijos	- Necikliška prieiga prie duomenų per "Explicit Message" („Akivaizdusis Pranešimas“) Quickconnect Sistemos būvį nusako proceso duomenys
Power supply, function	Electronics and load
Power supply, type of connection	Kištukas
Power supply, connection technology	M12x1, B-coded to EN 61076-2-101
Power supply, number of pins/wires	5
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Didžiausia leistina srovė	4 A
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 65 mA