


Operatoriaus įtaisas FED-550

Gaminio numeris: 570398
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	91 mm
Aukštis	147 mm
Ilgis	187 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	64 Mbyte
Naudojamų LED diodų skaičius	1
Funkcinių klavišų skaičius	1
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	1.024
Įsiminimo būdas	32 kByte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	5,7"
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	1 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 45 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkto svoris	1.400 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
PC sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd

Savybės	Reikšmė
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	FED Designer 6.09 arba naujesnė versija