


Jutiklių dėžutė

SRBP-M-CA1-YB270-MS-1U-T2P20

Gaminio numeris: 570411

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Konstrukcija | kampinis |
| Paremtas standartu | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Leidimas | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Informacija | atitinka RoHS |
| saugumo funkcijos sertifikuotos pagal ISO 13849 ir IEC 61508 (SIL) | iki SIL 2 |
| Matuotas kintamasis | Posūkio kampas |
| Matavimo principas | Magnetinis |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Perjungimo taško pasikartojamumas | +/- 1 deg |
| Maksimali išėjimo srovė | 500 mA |
| Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė | 10 VA |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė | 10 W |
| Įtampos kritimas | ≤ 0,2 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Ne |
| Perkrovimo galimybė | Negalimas |
| Išėjimo signalas | Skaitmeninis |
| Nominalus AC įtampos lygis | 19,2 ... 28,8 V |
| Nominalus DC įtampos lygis | 19,2 ... 28,8 V |
| Tuščiosios veikos srovė | 0 ... 10 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | darbinei įtampai |
| Elektrinis pajungimas | Įsuktas terminalas 9 galvučių Įkišama |
| Didžiausias linijos ilgis | 30 m |
| Kabelio prijungimas | M20 |
| Leistinas kabelio skersmuo | 5 ... 13 mm |
| Jungiamo laidininko skersmuo | 2,5 mm ² |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 1.000 g |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminio liejinys |
| Darbo režimo displejus | LED |
| Padėties indikatorius | geltonas/ juodas |
| Kampinis reguliavimo diapazonas | 0 ... 270 deg |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Izoliacinė įtampa | 50 V |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| Saugumo klasė | III |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 3 |