

Plastikiniai vamzdeliai PUN-V0-16X2-SW

Gaminio numeris: 570767

FESTO

Nepalaikantis degimo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	90 mm
Vidinis diametras	11,8 mm
Min. lenkimo spindulys	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 0,9 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 9 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 130,5 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Leidimas	TŪV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Note on ambient temperature	For unpressurised use up to 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,122 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm
Spalva	Juodas
Pastaba dėl spalvos	Dėl apsaugos nuo ugnies nuokrypis nuo standartinės spalvos
Atramos kietumas	D 54 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)