

# Kompaktiškas cilindras ADNP-25-5-A-P-A

Gaminio numeris: 571935  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Pagal ISO 21287, tinka padėties jutikliams, su išoriniu stūmoklio koto sriegiu.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	5 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Stūmoklio koto sriegis	M8
Paremtas standartu	ISO 21287
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,24 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	295 N
Judanti masė 0 mm eigos	20 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	19 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	116 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	2 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	PA - sustiprintas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas