

# Plastikiniai vamzdeliai PAN-M-8X1-NT

Gaminio numeris: 572087

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	50 mm
Vidinis diametras	6 mm
Min. lenkimo spindulys	35 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 26 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,022 kg/m
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 65 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnes	Poliamidas 12