


Magistralės mazgas CPX-M-FB20

Gaminio numeris: 572334
Nebetiekiamas produktas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus sąsaja	(Rugged Line FO conn. „input“) Rugged Line LWL jungtis, įeinanti
Įrenginio-specifinė diagnostika	Į kanalą ir į modulį orientuotas diagnostika - Minimali modulio įtampa - Diagnostikos atmintis
Parametrų konfigūravimas	- Diagnostikos elgesys - Saugi reakcija Kanalų priverstinis aktyvavimas/deaktyvavimas - Signalo nustatymas - Sisteminiai parametrai
Papildomos funkcijos	Modulių ir sistemos parametrų nustatymas per operatoriaus pultą. Sistemos būseną atvaizduojama proceso duomenimis Papildoma sąsaja diagnostikai operatoriaus pulte
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Sparta, bodais	500, 2000 kBit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Įprastai 90 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	1.070 g
Maksimali adreso apimtis išėjimams	12 Byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	12 Byte
Protokolas	Interbus
Magistralės-specifinis LED displėjus	BA: magistralė aktyvi FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Įtampa
Produkto-specifinis LED displėjus	M: Pakeiskite parametrus SF: sistemos klaida US1: Elektronikos maitinimas, jutiklių maitinimas US2: apkrovos įtampa
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis