


Pneumatinė sąsaja

VABA-S6-1-X2-D

Gaminio numeris: 573613

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvų salos jungtis	Tipas 44, VTSA
Diagnoze	Nepakankama įtampa, skirstytuvai
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su bistabiliais skirstytuvais 16 su monostabiliais skirstytuvais 32
LED vaizduoklis	1 group diagnostics Channel status on valves
Parametrų konfigūravimas	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga skirstytuvo išėjimui
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	15 mA (maitinimas elektronikai) 50 mA (maitinimas skirstytuvams)
Didž. galingumas kanalui	0,2 A
Didž. suminė srovė moduliui	4 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, papildomam maitinimo šaltiniui
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	590 g
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Elektrinis pajungimas	per CPX
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material housing	Padengtas aliuminiu