

Elektrinių prieigų padas VAVE-L1-1K9-LR

Gaminio numeris: 573948

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	bipolinis
Papildomos funkcijos	Kibirkščių slopintuvas Laikymo srovės sumažėjimas
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus priveržimo momentas	0,27 Nm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	34 mm
Produkto svoris	92 g
Elektrinis pajungimas	2-kojelės / 2-laidai kampinė jungtis / Kabelis Kvadratinė forma/ atviri galai
Kabelio struktūra	2x0,25
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio ilgis	5 m
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su išsitraukiančiu varžtu
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Terminiškai apdirbtas plienas