


# Operatoriaus įtaisas CDPX-X-A-W-4

Gaminio numeris: 574410  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

4" operator unit, wide touchscreen.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	56 mm
Aukštis	107 mm
Ilgis	147 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	4 mm
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	2.048
Įsiminimo būdas	32 Kilobyte
Puslapiai	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Objektai viename puslapyje	2.000
Vartotojas	50
Klientų bandymai prisijungti tuo pat metu	4
Trend buffer	30
Curves per trend widget	5
Receptai	32
Parametrų grupės receptui	32.000
Event buffer	4
Events per event buffer	2.048
Aliarmas	2.000
Java script failo dydis puslapyje	8 Kilobyte
Projekto dydis	30
Tvarkaraštis	30
Palaikomi PLC protokolai	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Sistemos LED skaičius	1
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	4,3"
Baterijos dubliavimas	Pakraunamos Li- baterijos
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	480x272 pikselių
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,4 A
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	1.000 g
PLV sąsaja	Ethernet RS485
USB jungtis	Taip
SD kortelės lizdas	1
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	Designer Studio