


Trimatės kreipiamosios DHSR-6-EGC80TB-EGC120TB-EGSA60

Gaminio numeris: 574550

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį
"Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 6
Apkrova	0 ... 6 kg
Z- ašies pavara	EGSA-60
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 300 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,01 mm
Y- ašies pavara	EGC-120-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm
X- ašies pavara	EGC-80-TB
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm