


# Trimatės kreipiamosios DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Gaminio numeris: 574559

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį  
"Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 50
Apkrova	0 ... 50 kg
Z- ašies pavara	EGC-185-SP
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x EGC-185-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūoto diržo pavara su 2x rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.500 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm
X- ašies pavara	EGC-185-TB
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūoto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm