



Vertikali oro pajungimo plokštė

VABF-L1-P3A3-G18

Gaminio numeris: 574593

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	16 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,65 Nm
Produkto svoris	350 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material plate	Aliuminio liejinys