


# Kištukas NECU-M-S-A12G4-IS

Gaminio numeris: 575719

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	38 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Spyruoliniai gnybtai M12x1 Tiesus kištukas
Kištuko kodavimas	A
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	Cinkuota Nikeliuota
Material electrical contact	Bronzinis Auksoota