


Įė./iš. modulis CPX-2ZE2DA

Gaminio numeris: 576046

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(imtinau ryšio blokas ir prijungimo prietaisai) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Tinklelio matmuo	50 mm
Produkto svoris	130 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
Didžiausias linijos ilgis	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Leidimas	UL - Recognized (OL)
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis
LED vaizduoklis	1 group diagnostics 10 channel status 2 module diagnostics 2 channel diagnostics
Diagnoze	Operating mode-dependent diagnostics
Išėjimų kiekis	2
Parametrų konfigūravimas	Įjungimo/Išjungimo delsa Išėjimo dažnis Greičio matavimas Impulsinis išėjimas Impulsų grandinė Sukimosi greičio matavimas Dažnio matavimas Ciklo trukmės matavimas Variklio darbo režimas Pozicijos nustatymas Impulso pločio moduliacija Vienkartinis skaičiavimas Tęstinis skaičiavimas Periodiškas skaičiavimas
Nominalus DC įtampas lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	35 mA
Išėjimų kiekis	2
Išėjimo charakteristikos	Pagal IEC 1131-2, tipas 02
Perjungimo lygis	Signalas 0: ≤ 5 V Signalas 1: ≥ 11 V
Išėjimo grandinės logika	PNP (teigiamas komutavimas)
Išėjimo nusistovėjimo laikas	0,1 μs (0,2μs,0,4μs,0,8μs,1μs,2μs,4μs,8μs,10μs,50μs,100μs,500μs, 1ms,3ms,10ms,20ms parametrizuojamas)
Didžiausia leistina suminė išėjimų srovė moduliui	2 A

Savybės	Reikšmė
Išėjimų charakteristikų kreivė	IEC1131-T2
Loginių išėjimų perjungėjas	NPN (jungia neigiamą) PNP (teigiamas komutavimas) Push-Pull- pavara
Didžiausia leistina suminė išėjimų srovė moduliui	10 A
Didž. galingumas kanalui	5 A reguliuojama (20 W lempos apkrova)
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Išėjimai- Taip, kai naudojamas tarpinis maitinimas
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga per kanalą