


Sujungimų blokas VABM-B10-20S-N14-5-P3

Gaminio numeris: 576480

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	5
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	521 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys