

# Kompaktiškas cilindras ADN-25-15-A-PPS-A

Gaminio numeris: 577183

FESTO

su pneumatiniu saviderinančiu stabdymu.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 15 mm  |
| Stūmoklio diametras                                      | 25 mm  |
| Stūmoklio koto sriegis                                   | M8   |
| Dempferiavimas   | PPS: savaime susireguliuojantis demferavimas                                       |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks   |
| Atitinka standartus                                      | ISO 21287  |
| Koto galas   | Išorinis sriegis   |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams   |
| Variantai  | Cilindro kotas vienoje pusėje  |
| Operating pressure MPa                                   | 0,15 ... 1 MPa   |
| Darbinis slėgis  | 1,5 ... 10 bar   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Švaros klasė   | ISO class 6  |
| Aplinkos temperatūra                                     | -20 ... 80 °C  |
| Smūgio energija galinėse padėtyse                        | 0,3 J  |
| Dempferiavimo ilgis                                      | 3,5 mm   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 295 N  |
| Judanti masė 0 mm eigos                                  | 50 g   |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui             | 6 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                            | 156 g  |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 23 g   |
| Montavimo tipas  | Su kiauryme<br>su vidiniu sriegiu<br>su priedais<br>Pasirenkamas                   |
| Pneumatinis pajungimas                                   | M5   |
| Informacija  | atitinka RoHS  |
| Material of flange screw                                 | Plienas  |
| Material cover   | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Material seals   | TPE-U(PUR)   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas   |
| Material cylinder barrel                                 | Smooth-anodised wrought aluminium alloy  |