

T įkišama detalė

NPQH-T-G12-Q12-P10

Gaminio numeris: 578403

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 11 mm |
| Tubing insertion depth | 19,5 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | Sandarinio žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | T- forma |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 2 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 20 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 290 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Skyriaus sertifikatas | NSF C0523185 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Švaros klasė | ISO class 4 |
| Food-safe | See declaration of conformity NSF/ANSI 169 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 150 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 9 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 84,2 g |
| Montavimo tipas | External hexagon A/F 20 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 12 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of threaded seal | FPM |
| Guard ring material | PEI |
| Material release ring | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Thrust ring material | PEI |