

Pneumatinis juostinis terminalas LT-2-PK-3-DA

Gaminio numeris: 5866

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis slėgis	0,1 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	5,2 g
Pneumatinis pajungimas	Jungtis PK-3
Informacija	atitinka RoHS