

Koto apkaba SGA-M12

Gaminio numeris: 6523

FESTO

Su išoriniu sriegiu, sukimo cilindro tvirtinimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M12
Radialinis nukrypimas +/-	5 mm
Kampo kompensavimas +/-	120 deg
Montavimo pozicija	Bet koks
Srieginis prijungimas	Išorinis sriegis M12
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	222 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	galvanizuotas plienas
Material rod eye	Plienas Galvanizuota
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas