



Priekinio skydo skirstytuvas SV-3-M5

Gaminio numeris: 6817

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui. Vakuumo jungimas porte 1 (P).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	65 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	2 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Positive overlap
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	12 N
Produkto svoris	40 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis Žalvaris