



Skirstytuvas su svirtimi

H-4/3-M5

Gaminio numeris: 7334

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/3 vidurinėje padėtyje nuorintas
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	125 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	4 mm
Sandarinio principas	švelnus
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo