


Multi lizdas KDVF-32-B

Gaminio numeris: 7565

FESTO

ND 2, 3 ir 4 mm plastikinių šlangelių jungimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	131 g
Maks. Jungčių skaičius	32
Pneumatinis pajungimas	PK-2 PK-3 PK-4
Spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS