



# Galvute veikiamas mikro skirstytuvas S-3-PK-3-B

Gaminio numeris: 7843

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	60 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	1,8 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	6 N
Produkto svoris	7 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Material housing	Plastinis Žalvaris