



Slėgio jungiklis SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Gaminio numeris: 8000033

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Perjungimo funkcija	Slenksčio reikšmė su fiksuota histereze
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Ijungimo taškas	0,25 bar
Didžiausias įsijungimo taškas	0,4 bar
Minimalus išjungimo taškas.	0,05 bar
Didžiausia išėjimo srovė DC	1.000 mA
Mažiausio apkrovimo srovė	2 mA prie 24 V
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Nominalus DC įtampas lygis	19,2 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Elektrinis pajungimas	4-poliai M12x1 Kištukas pagal EN 60947-5-2 apvalios konstrukcijos
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Produkto svoris	80 g
Material housing	Plienas
Material electrical connection	POM
Nustatymo pasirinkimai	Standžiai įtvirtintas
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L