


# Reduktorius

## EMGC-60-P-G3-SEC-67

Gaminio numeris: 8000612  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	67 mm
Posūkio tarpelis	0,5 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	20 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,4 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	36 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	94 %
Atsparumas sukimui	2,4 Nm/arcmin
Produkto svoris	900 g
Interface code, motor out	60H
Interface code, motor in	67A
Informacija	atitinka RoHS