

Reduktorius


EMGC-60-P-G40-SEC-67

Gaminio numeris: 8000622

Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	67 mm
Posūkio tarpelis	0,67 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	40:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	42 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,29 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	52 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	92 %
Atsparumas sukimui	2,4 Nm/arcmin
Produkto svoris	1.200 g
Interface code, motor out	60H
Interface code, motor in	67A
Informacija	atitinka RoHS