

Užmaunama jungtis QS-F-G3/8-12-B

Gaminio numeris: 8002795

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	8,3 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	0 ... 150 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maksimalus priveržimo momentas	25 Nm
Produkto svoris	38,1 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 12mm išorinio skersmens
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta
Informacija apie sandarinimo žiedus	FPM
Informacija apie žarnelės sandariklį	FPM