


# Manipuliavimo modulis EHMY-LP-EGC-220-TB-HD- -

Gaminio numeris: 8004617

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratumo skersmuo	66,21 mm
Darbinė eiga	200 ... 4.500 mm
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Krumpliuoto diržo įtempimas	0,29 %
Krumpliuoto diržo žingsnis	8 mm
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrucija	Elektromechaninis tiesinis modulis su krumpliuotu diržu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	50 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,1 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga F <sub>x</sub>	1.800 N
Padavimo konstanta	208 mm/U
Informacija	atitinka RoHS