

# Manipuliavimo modulis EHMZ-EGC-120-BS-KF- -

Gaminio numeris: 8004624

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	200 ... 1.000 mm
Veleno skersmuo	25 mm
Veleno žingsnis	10 ... 25 mm/U
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrucija	Elektromechaninis tiesinis modulis Su velenu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	15 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	0,6 ... 1,5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.300 N
Padavimo konstanta	10 ... 25 mm/U
Informacija	atitinka RoHS