


# Elektromagnetinis skirstytuvas MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3

Gaminio numeris: 8025226

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	10 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	10 l/min
Darbinis slėgis	0,15 ... 0,8 MPa
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP40
Skyriaus sertifikatas	UL MH19482
Nominalus dydis	0,65 mm
Tinklelio matmuo	10 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Underlap
Pastaba priverstinei dinamizacijai	Perjungimo dažnis mažiausiai 1 x per savaitę
Maksimalus perjungimo dažnis	10 Hz
Išjungimo laikas	10 ms
Ijungimo laikas	5 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Elektros galios suvartojimas	1 VA
Ritės charakteristikos duomenys	24 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 1 VA, holding power 1 VA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	10 g
Elektrinis pajungimas	per elektros jungčių plokštę
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija	atitinka RoHS

Savybės	Reikšmė
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	PA - sustiprintas PPS- sustiprintas