


Solenoido ritė

VACS-C-C1-16B

Gaminio numeris: 8025334

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 120 V AC/60 Hz and 110 V AC/50-60 Hz



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	IEC 61010-1
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	110/120 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 2.8 VA, holding power: 1.9 VA
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	-10 - 50 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	34,8 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type C to EN 175301-803 pagal EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA Plienas
Material solenoid coil	Varis Plienas Termoplastinis
Material winding	Varis