


Maitinimo plokštė VABF-B10-25-P1-G14

Gaminio numeris: 8026317

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus priveržimo momentas	3 Nm
Produkto svoris	26 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material supply plate	Padengtas aliuminiu